

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SDUCR 93°, für Wendeschneidplatten DC...,
rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265014 08/07
GTIN	4069515024594
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	8 mm
Gesamtlänge L	128 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Mittenversatz L_3	8 mm
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Plattengröße	7 mm
Auskraglänge L_1	88 mm
ISO-Code Halter	A08X SDUCR/L07
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	13 mm
Serie	Master Mute
Einstellwinkel κ	93 Grad
Norm	Werksnorm

Datenblatt

Anschlussgewinde	M7×0,5
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange