

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160402, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	261150 HB7035-2
GTIN	4069515021951
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7035-2
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160402

Datenblatt

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen