

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SDUCL 93°, für Wendeschneidplatten DC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265015 16/07
GTIN	4069515024754
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D_s	16 mm
Gesamtlänge L	158 mm
Auskräglänge L_1	96 mm
Serie	Master Mute
Plattengröße	7 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
Norm	Werksnorm
Einstellwinkel κ	93 Grad
ISO-Code Halter	A16X SDUCR/L07
passende Wendeschneidplatte	DC.. 0702..
Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	20 mm
$L_{\min}$	96 mm

Datenblatt

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange