

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260744 HB7010-2
GTIN	4069515020848
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	SS
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Sorte	HB7010-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen