

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T308, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	SS
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7010-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen