

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	251734 HB7035-2
GTIN	4069515018203
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-2
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen

Datenblatt

Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen