

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 110304, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261224 HB7020-2
GTIN	4069515022118
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Spanbrecher	SM
Sorte	HB7020-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen