

Garant
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 85/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Mindestvorbohr- \varnothing D_{min}	9,05 mm
Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	E08K SCLDR/LS4
Mittenversatz L_3	4,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe L_2	7,49 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- \varnothing D_s	8 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200
