

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120416, für Grobzerspanung



Bestelldaten

Bestellnummer	250455 HB7130-2
GTIN	4069515022781
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7130-2
Hauptanwendung	M
Spanbrecher	VR
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,2 - 0,9 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 120416
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
Eckenradius	1,6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 m/min

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden

4

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen