



Druckluft-Drehschrauber, Typ: S2355-CE



Bestelldaten

Bestellnummer	079163 S2355-CE
GTIN	
Artikelklasse	03R

Beschreibung

Ausführung:

Alle technischen Angaben beziehen sich auf einen Fließdruck von **6,3 bar** und den angegebenen Schlauchinnen-Ø.

- **Mit Rutschkupplung.**
- **Drehmoment einstellbar.**
- **Umsteuerbar für Rechts-/Linkslauf.**

Der PRO-Pistolenschrauber S23 verfügt über eine klassische Rutschkupplung, die anspricht, sobald das gewünschte Drehmoment erreicht ist. S23-Modelle eignen sich für weiche Verbindungen, das Verschrauben von Blechschrauben, Holzschrauben sowie auch selbstschneidende Schrauben, bei denen das Drehmoment während des Einschraubvorgangs vorübergehend ansteigen kann.

Ersatzteil:

Ausgewählte Wartungssätze (Service-Kits): Austausch-Teilesätze zur vorbeugenden Wartung und Instandhaltung sind auf Anfrage für die meisten Atlas Copco Druckluftwerkzeuge lieferbar.

Technische Beschreibung

Länge	207 mm
Energieversorgung	Druckluftbetrieben
Bit-Aufnahme	F 6,3
maximaler Schrauben-Ø (8.8–12.9)	M5

Datenblatt

maximale Drehzahl	1700 min ⁻¹
Arbeitsgeräusch	89 dB(A)
maximaler Luftbedarf	820 l/min
Anschlussgewinde	NPT
Herstellerbezeichnung	S2355
Druckluft-Anschluss	1/4 Zoll
Gewicht	0,8 kg
Drehmomentbereich	1,5-5,5 Nm
maximale Vibration nach EN	<2,5 m/s ²
empfohlene Schlauchgröße (Innen-Ø)	10 mm
Bauform	Stab
Produktart	Schrauber