

**Garant**

## Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110302, für Schlichtbearbeitung



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261364 HB7010-2 |
| GTIN          | 4069515022279   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Technische Beschreibung

|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Spanbrecher                                 | SS               |
| Sorte                                       | HB7010-2         |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm     |
| Vorschub $f$                                | 0,07 - 0,25 mm/U |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten       |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich   |
| Toleranz                                    | M                |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 150 - 500 m/min  |
| Schneidstoff                                | HM               |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VCMT 110302      |
| Eckenradius                                 | 0,2 mm           |

## Datenblatt

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 2                             |
| Hauptanwendung           | P                             |
| Produktart               | Wendeschneidplatte zum Drehen |