

Garant
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube, mit Kühlkanalbohrungen, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302414 25/10
GTIN	
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).

Ohne Längeneinstellschraube, **kurz** und **mit Kühlkanalbohrungen** (nicht verschließbar).

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min⁻¹.

Technische Beschreibung

Ø D ₂	20 mm
Schaft-Ø d	25 mm
Bohrungs-Ø D ₁	10 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Produktnamensattribut	L = 160 mm
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Produktart	Verlängerung