

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 060204, für mittlere Bearbeitung, Wiper



Bestelldaten

Bestellnummer	260143 HB7020-2
GTIN	4069515019743
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	WSM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,35 mm/U
Sorte	HB7020-2
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 410 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen