



Kombi-Fräser-Aufsteckdorn, SK 40 A = 52, Dorn-Ø d1: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	302500 40
GTIN	4250122600800
Artikelklasse	36E

Beschreibung

Ausführung:

Innengewinde für Handspannung.

Verwendung:

Mit Passfeder – für Fräser **mit Längsnut**, z. B. DIN 841.

Mit Mitnehmerring – für Fräser mit **Quernut**, DIN 1880.

Lieferumfang:

Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840.

Technische Beschreibung

Fräsdornlänge L ₃ mit Mitnehmerring	27 mm
Auskraglänge A-Maß	52 mm
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870	40
Fräsdornlänge L ₄	41 mm
Dorn-Ø d ₁	40 mm
passender Spezialschlüssel Nr. 309840	40
Gewinde M	M16
Gesamtlänge L	172 mm
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861	40

Spann-Ø D ₁	40 mm
Aufnahme	SK 40 A = 52
Norm	DIN 6358
Aufnahme-Norm	DIN 2080
Rundlaufgenauigkeit	≤ 6 µm
Produktart	Fräser-Aufsteckdorn

Zubehör

Spezialschlüssel für Dorn-Ø 40 mm	309840 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
ER-Spannschlüssel für ER-Spannzangenfutter 40	309680 40
Fräser-Anzugsschraube für Dorn-Ø 40 mm	309860 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passungabgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Mitnehmerring für Dorn-Ø 40 mm	309870 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
ER-Spannschlüssel 1/2 Zoll-Nut für ER-Spannzangenfutter 40	309700 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 40	308830 40