

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250762 HB7035-2
GTIN	4069515017145
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7035-2
Spanbrecher	SM
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen