

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260152 HB7010-2
GTIN	4069515019903
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen