



Datenlogger mit Bluetooth® wireless technology, Typ: 174H



Bestelldaten

Bestellnummer	474203 174H
GTIN	4029547027796
Artikelklasse	47B

Beschreibung

Ausführung:

Handliche Datenlogger mit Anzeige. Interner Speicher für 16000 Messwerte. Hohe Datensicherheit auch bei leerer Batterie. Messtakt zwischen 1 Min. und 24 h einstellbar. Batteriestandzeit >1 Jahr (Messtakt 15 Min., 25 °C). Zeitsparende und intuitive Datenauslesung über USB-C. Professionelle Software mit Excel-Exportfunktion zur Programmierung des Loggers und zur Datenanalyse sowie Protokollierung im PDF-Format. Zusätzliche Messung und Speicherung der relativen Feuchte.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive Wandhalterung, 2 Batterien Nr. 081560 Gr. CR2032, Kalibrierprotokoll.

Technische Beschreibung

Länge	60 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben

Breite	38 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Messbereich Temperatur	-20 - 70 °C
Fehlergrenze relative Feuchte	±3 %
Höhe	18,5 mm
Fehlergrenze Temperatur	±0,5 °C
Kalibrierung	I6
IP-Schutzart	IP 20
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich relative Feuchte	0 - 100 %
Schnittstelle	Bluetooth®-Schnittstelle
Gerätespeicher	16000 Messwerte
Produktart	Datenlogger

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/474203-174H>