

**Cuttermesser mit Zink-Druckguss-Griff mit 1 Abbrechklinge, Klingenbreite: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	845037 9
GTIN	4069515027830
Artikelklasse	82B

Beschreibung**Ausführung:**

Ein-/ ausschiebbare Qualitätsklinge mit extremer Schärfe und hoher Standzeit in präziser Metallführung, arretiert automatisch.

Vorteil:

Zink-Druckguss-Griff: Hohe Belastbarkeit und Härte und zugleich sehr leicht. Herausragende Korrosionsbeständigkeit, nicht funkenschlagend und nicht magnetisch.

Ersatzteil:

Ersatzklingen siehe Nr. 844910 Gr. 10; 844915 Gr. 10 und 844917 Gr. 10.

Hinweis:

Klingen Nr. 844916 Gr. 10 und 844918 Gr. 10 sind nicht kompatibel.

Technische Beschreibung

Klingenbreite	9 mm
Klingenlänge	80 mm
Anzahl Abbrechstufen	13
Klingenstärke	0,4 mm
Messerlänge ohne Klinge	130 mm
Werkstoff Griff	Zink-Druckguss
Produktart	Cuttermesser

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/845037-9>
