

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070204, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260353 HB7020-2
GTIN	4069515020220
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7020-2
Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen