



Schlagschrauber 12V, Akku-Schlagschrauber, geeignet für Stahl



Bestelldaten

Bestellnummer	074014 M12CIWF125
GTIN	4058546483265
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

- Robuster, leistungsstarker FUEL™ Akku-Schlagschrauber mit bürstenlosem POWERSTATE™ ECMotor.
- Lange Motorlebensdauer und hohe Energieeffizienz.
- Stabiles Metallgetriebegehäuse und ergonomischer Mittelhandgriff mit Softauflage.
- Akku-Ladestandsanzeige.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- Mit Rechts- / Links-Lauf und elektronischer Drehzahlsteuerung.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – einzigartiges Leistungsmanagement.
- DRIVE CONTROL™ ermöglicht schnellen Wechsel zwischen den Schaltstufen mit verschiedenen Drehzahl- und Drehmoment-Einstellungen.

Mit Sprengring.

Lieferumfang:

Inklusive 2xLi-Ionen-Akku, Ladegerät, HD-Box.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073801 – 073840.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Schlagzahl 3. Stufe	0 - 3300 min ⁻¹
Akkuspannung	12 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außen-Vierkant
Akkuart	Lithium-Ion
Schlagzahl 2. Stufe	0 - 3000 min ⁻¹
maximales Drehmoment 1. Stufe	542 Nm
maximale Vibration nach EN	1,5 m/s ²
Anzahl enthaltener Akkus	2
Gewicht	1 kg
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Herstellerbezeichnung	M12FCIWF12G3-502X
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
maximaler Schrauben-Ø (8,8 – 12,9)	M16
typische Verwendung	Heavy Duty
Schlagzahl 1. Stufe	0 - 1500 min ⁻¹
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	5 Ah
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/2 Zoll
Produktart	Schlagschrauber