

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte KNUX 160410L, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251038 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515017404   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen           |
| Vorschub f                                  | 0,2 - 0,5 mm/U                |
| Sorte                                       | HB7020-2                      |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                             |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten            |
| Spanbrecher                                 | SM                            |
| Schneidstoff                                | HM                            |
| Spanleitstufe                               | 2,2 mm                        |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 4 mm                    |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 130 - 370 m/min               |
| Hauptanwendung                              | P                             |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | KNUX 160410L                  |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |