

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CCMT 120408, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260066 HB7020-2
GTIN	4069515019583
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 m/min
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7020-2
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen