

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160404, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261458 HB7010-2
GTIN	4069515022637
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7010-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160404
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Toleranz	M

Datenblatt

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen