

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120408, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260160 HB7035-2
GTIN	4069515020107
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Spanbrecher	SM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Sorte	HB7035-2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen