

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110302, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261142 HB7035-2
GTIN	4069515021838
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Spanbrecher	SS
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen