

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260744 HB7035-2
GTIN	4069515020886
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen