

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261232 HB7010-2
GTIN	4069515022156
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Spanbrecher	SM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Toleranz	M
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen