

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Wiper



Bestelldaten

Bestellnummer	251545 HB7020-2
GTIN	4069515018081
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160408
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	WSM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 420 m/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7020-2

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen