

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HB7010-2
GTIN	4069515020268
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	SS
Sorte	HB7010-2
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen