

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 110304, für Schlichtbearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	261144 HB7010-2
GTIN	4069515021852
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7010-2
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen