


**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schrubbearbeitung****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 252208 HB7035-2 |
| GTIN          | 4069515019040   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm             |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schruppen          |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 1,5 - 6 mm         |
| Schnittbedingung                            | stark unterbrochen |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 100 - 290 m/min    |
| Spanbrecher                                 | SG                 |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | WNMG 080408        |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Vorschub $f$                                | 0,25 - 0,6 mm/U    |
| Sorte                                       | HB7035-2           |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen