

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260458 HB7020-2
GTIN	4069515020589
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 m/min
Spanbrecher	SM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen