


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	251964 HB7010-2
GTIN	4069515018586
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 m/min
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	SS
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7010-2

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen