

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7035-2
GTIN	4069515017466
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 m/min
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7035-2

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte

SNMG 120404

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen