

**Garant**

**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung**



**Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 261234 HB7010-2 |
| GTIN          | 4069515022217   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | VBMT 160408        |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm             |
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 440 m/min    |
| Spanbrecher                                 | SM                 |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| Sorte                                       | HB7010-2           |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Vorschub $f$                                | 0,08 - 0,3 mm/U    |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich     |
| Schneidstoff                                | HM                 |

## Datenblatt

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$ | 0,3 - 2 mm                    |
| Toleranz           | M                             |
| Produktart         | Wendeschneidplatte zum Drehen |