

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260064 HB7010-2
GTIN	4069515019507
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Spanbrecher	SS
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7010-2
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Toleranz	M
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen