



Spannexzenter, Gewinde: M12



Bestelldaten

Bestellnummer	370052 M12
GTIN	4059245559718
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Vorteil:

- **Kompaktes Design.**
- **Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen.**

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen von schmalen und breiten Werkstücken. Durch Anziehen des Spannexzenter mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert.

Technische Beschreibung

Spannkraft	9,3 kN
Länge L	17 mm
maximales Anzugsmoment	90 Nm
Ø D	34 mm
L ₁	23,2 mm

Datenblatt

Hub S	6,2 mm
Höhe H ₂	18 mm
Höhe H ₁	12 mm
Höhe H	24 mm
Schlüsselweite SW	27 mm
SW ₁	10 mm
Produktart	Niederzugspanner