

Garant
DNMG 150608, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	250660 HB7415
GTIN	4045197667083
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150608 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen