


Garant
Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020

Bestelldaten

Bestellnummer	250658 HB7020
GTIN	4045197699268
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150604 HB7020 Sorte: HB7020
 Spanbrecher: SS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm

Spanbrecher	SS
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen