

Garant**CCMT 09T308, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	260060 HB7415
GTIN	4045197667502
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 09T308 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2 mmVorschub f : 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2 mm
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIS

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen