


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 060204 HB7020 Sorte: HB7020

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 2,5 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,05 - 2,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Eckenradius	0,4 mm
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen