

LOCTITE**Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 270**

Bestelldaten

Bestellnummer	083301 270
GTIN	5010266270418
Artikelklasse	04L

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Hochfest, für dauerhafte Schraubenverbindungen, flüssig.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	LOCTITE 270
-----------------------	-------------

für Gewindegröße M bis	M20
minimales Losbrechmoment	33 Nm
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS09: Umwelt
Flammpunkt	110 °C
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	29 Monat
geeignet für Material	Metall
Form	flüssig
Eigenschaft	fluoreszierend unter UV-Licht
Eigenschaft	abdichtend
Eigenschaft	vibrationsbeständig
Eigenschaft	verhindert ein Festfressen
Eigenschaft	öltolerant
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Farbe	grün
Füllmenge	50 ml
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 180 °C
Chemische Basis	Dimethacrylatester
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Einsatzbereich	Fügeverbindung
geeignet für Einsatzbereich	universell einsetzbar
Funktionsfestigkeit nach	3 h
Handfestigkeit nach	10 min
Dynamische Viskosität	400 - 600 mPas
Demontage	schwer
Festigkeitsklasse	hochfest
Dichte	1,1 g/cm ³
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50