

Arbeitsbühne für Stapler, Typ: 1040X1200



Bestelldaten

Bestellnummer	919981 1040X1200
GTIN	4052462012004
Artikelklasse	94B

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsbühne in stabiler Stahlrohrkonstruktion aus Rundrohr mit Rundum-Absturzsicherung, inklusive 2 PSA-Anschlagvorrichtungen. Rückwand aus Drahtgitter, rutschsichere Arbeitsplattform. Mit einem klappbaren Schutzgitter. Queraufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite. Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Zinken. Mit verzinkter Werkzeugablage. Brüstungshöhe 1,10 m.

Verwendung:

Für sicheres Arbeiten bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an hoch gelegenen Gebäudeteilen, Deckenbeleuchtungen etc.

Norm:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lackierung:

Gelborange RAL 2000 **lackiert**.

Hinweis:

Bitte beachten Sie die landesspezifischen Vorgaben beim Einsatz von Arbeitsbühnen mit dem Gabelstapler. Passende Arbeitsbühnen für die Länder Österreich (TÜV Austria geprüft) und Belgien auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Tiefe	1040 mm
Gewicht	91 kg
Traglast	300 kg
Standfläche Tiefe	800 mm
Einfahrtaschen Maß A	200 mm
Breite	1200 mm
Einfahrtaschen Maß D	80 mm
Standfläche Breite	1200 mm
Einfahrtaschen-Abstand B	600 mm
Höhe	1990 mm
Aufnahme Gabelstapler	Queraufnahme
Produktart	Arbeitsbühne