



Schlagschrauber 18V, Akku-Schlagschrauber



Bestelldaten

Bestellnummer	074052 GDS1600HC
GTIN	4053423246377
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Drehschlagschrauber.

- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Akku-Ladestandsanzeige.**

Außergewöhnliche Leistung ohne Kabel: 3/4 Zoll-Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank BITURBO Brushless-Technologie.

- **Starker Drehschlagschrauber mit einem Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm.**
- **Der Modus Auto Bolt Release (ABR) sorgt für eine bequeme Handhabung, indem er das Herunterfallen und Verlieren von Metallbolzen oder Überwurfmuttern verhindert.**

Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ion-Akkus, Ladegerät, L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073867.

Technische Beschreibung

Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
------------	-----------------------

Datenblatt

Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang	800 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Außenvierkant
Akkukapazität	8 Ah
maximale Drehzahl 2. Gang	1750 min ⁻¹
Gewicht	3,2 kg
typische Verwendung	Heavy Duty
Akkuart	Lithium-Ion
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Anzahl enthaltener Akkus	2
Herstellerbezeichnung	GDS 18V-1600HC
maximale Vibration nach EN	14 m/s ²
Schlagzahl	0 - 2350 min ⁻¹
maximales Drehmoment hart	1600 Nm
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/4 Zoll
Akkuspannung	18 V
Produktart	Schlagschrauber