



Schlagschrauber Akku-Schlagschrauber



Bestelldaten

Bestellnummer	070113 GSB1865
GTIN	4053423321135
Artikelklasse	03B

Beschreibung

Ausführung:

Bosch-Akku-Schlagbohrschrauber für härteste Schraub-, Bohr- und Schlagbohranwendungen.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung.
- **Mechanische, mehrstufige Drehmomentabschaltung.**
- **Praktischer Gürtelclip (nicht 070104).**
- **Integriertes LED-Licht, Akku-Ladeanzeige.**
- **Schnellspannbohrfutter.**

Mit **bürstenlosem EC-Motor.**

Lieferumfang:

Ohne Akku, ohne Ladegerät und mit L-BOXX.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851 – Nr. 073866.

Technische Beschreibung

geeignet für Material	Metall
typische Verwendung	Strong

Datenblatt

Gewicht	1,1 kg
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment weich	31 Nm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximale Schlagzahl	27000 min ⁻¹
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
maximales Drehmoment hart	65 Nm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	11 m/s ²
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 605 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	18 V
maximale Drehzahl 2. Gang	2300 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	GSB 18V-65
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	1,5 m/s ²
Produktart	Schlagbohrschrauber