

Garant
Schrumpffutter, SK 50 A = 120, Spann-Ø D1: 8mm


Bestelldaten

Bestellnummer	302305 8
GTIN	4045197288592
Artikelklasse	31A

Beschreibung

Ausführung:

- Hochwarmfester Stahl.
- Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.
- Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
- Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	120 mm
Ø D ₂	21 mm
Spann-Ø D ₁	8 mm
Außen-Ø D	27 mm
Aufnahme	SK 50 A = 120
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7Form A passend für Steilkegel 50	308605 50
Kühladapter lang4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Schrumpfergerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308650 50
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308620 50
Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50	308610 50
Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50	308830 50
Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308795 50
Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 50	308760 50
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50	308615 50
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Wechselscheibe für SpuleSU1 für Spann-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Werkzeuggrundaufnahmefür SK für SK-Kegelschaft 50	354225 50
	302410 25/8

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/8 mm	
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50	308600 50
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50	308640 50
Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308785 50
Schrumpffutter-Verlängerung 3°, schwingungsgedämpft Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50	308820 50
Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308765 50
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50	308790 50
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50	308740 50
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50	308720 50
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50	308660 50
Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° mit Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8