

**Garant****Schrumpffutter, SK 50 kurz, Spann-Ø D1: 25mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 302285 25     |
| GTIN          | 4045197288172 |
| Artikelklasse | 31A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

**Verwendung:**

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

**Sonderzubehör:**

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

**Technische Beschreibung**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Spann-Ø D <sub>1</sub> | 25 mm      |
| Auskraglänge A-Maß     | 100 mm     |
| Ø D <sub>2</sub>       | 44 mm      |
| Außen-Ø D              | 53 mm      |
| Aufnahme               | SK 50 kurz |
| Aufnahme-Norm          | ISO 7388-1 |

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Form                     | ADB                               |
| Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundlaufgenauigkeit      | ≤ 3 μm                            |
| Zerspanungsstrategie     | HSC                               |
| Zerspanungsstrategie     | HPC                               |
| Produktart               | Schrumpffutter                    |

## Zubehör

|                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 50                                               | 354225 50      |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50                                           | 308765 50      |
| Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50                                       | 308620 50      |
| Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 50                                           | 308760 50      |
| Wechselscheibe für Spule SU1 für Spann-Ø 20-32 mm                                                | 354240 20-32   |
| Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 50                     | 308720 50      |
| Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 50                                               | 308660 50      |
| Kühleinheit Typ CU1                                                                              | 354215 CU1     |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 50 | 308820 50      |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 50                                         | 308605 50      |
| Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 50                                       | 308610 50      |
| Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 50                                                    | 308640 50      |
| Kühladapter kurz 4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm                                                     | 354235 22,1-32 |
| Kühladapter lang 4,5° für Spann-Ø 22,1-32 mm                                                     | 354236 22,1-32 |
| Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 50                                           | 308795 50      |
| Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 50                                  | 308740 50      |

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 50                    | 308785 50  |
| Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 50                            | 308600 50  |
| Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50               | 308650 50  |
| Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 50    | 308615 50  |
| Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 passend für Steilkegel-Größe 50 | 308830 50  |
| Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 50                    | 308790 50  |
| Schrumpfgerät Typ SU1                                                    | 354210 SU1 |