

Garant

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf zum Diamantglätten, Schaft-Ø / Plattengröße: 32



Bestelldaten

Bestellnummer	265377 32
GTIN	4069515036238
Artikelklasse	29E

Beschreibung

Ausführung:

Diamantglättewerkzeug für Werkstoffklassen P, M, K, N und S.

Funktion:

Der Druck der Diamantglättespitze erzeugt einen Materialfluss der oberflächennahen Werkstoffschicht.

Verwendung:

Zur Oberflächenbearbeitung bis $R_a = 0,3 \mu\text{m}$ von Werkstoffen bis 65 HRC.

Einsatzdaten:

Schnittgeschwindigkeit v_c = Wert der Schlichtbearbeitung (Startwert). Bei Vibrationen Schnittgeschwindigkeit schrittweise reduzieren. Vorschub $f = 70\%$ des Werts der Schlichtbearbeitung (Startwert). Zustellung $a_p = 0,1 \text{ mm}$ (Startwert) bis max. $0,2 \text{ mm}$.

Lieferumfang:

Inklusive Diamantglättespitze und Klemmschraube.

Hinweis:

Vorbereitend wird eine Oberflächengüte von mindestens $R_a = 1,6 \mu\text{m}$ empfohlen.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Mittenversatz L ₃	20 mm
Diamantglättespitze	269016 1
Gesamtlänge L	33 mm
Serie	Master Mute
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	38 mm
Klemmschraube	269024 2
Schaft-Ø D _s	32 mm
Anzahl Kühlkanäle	3
Innenkühlung	ja
Produktart	Schneidkopf

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265377-32>
