



WCHX 170608, Typ: ALU



Bestelldaten

Bestellnummer	268498 ALU
GTIN	4045197471062
Artikelklasse	21K

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463 – 268468, Größe 33.

passend für Werkzeug-Ø D: 33 mm

Sorte: HU70AL

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 300 - 600 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 180 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	300 - 600 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	180 m/min
Nebenanwendung	K
Hauptanwendung	N
Typ	ALU
Sorte	HU70AL
Schneidstoff	HM
Serie	5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug

ISO-Code Wendeschneidplatte	TOHX 090202 L
passend für Werkzeug-Ø D	33 mm