

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Schraubensicherung, 50 ml, Herstellerbezeichnung: 100M**

Bestelldaten

Bestellnummer	083307 100M
GTIN	4058093008997
Artikelklasse	08G

Beschreibung

Ausführung:

Der Einsatz von Schraubensicherungen verhindert das ungewollte Lösen und Lockern von Schraubverbindungen. Die einkomponentigen, anaeroben Klebstoffe sind für alle Gewindearten und -formen geeignet. Verschraubungen werden abgedichtet. Ein Festfressen wird zuverlässig verhindert.

Flüssige Schraubensicherung.

Verwendung:

Niedrigfest – Lösen mit normalem Werkzeug gut möglich.

Mittelfest – Lösen mit normalem Werkzeug noch möglich.

Hochfest – Lösen nur mit Spezialwerkzeug oder Erhitzen (>150 °C) möglich. Universelle anaerobe Schraubensicherung, mittlere Viskosität, für Metalle.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen der Schraubensicherung mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen. Schnelle und einfache Handhabung für 50 ml Flaschen mit Nr. 083344 Gr. 50.

Technische Beschreibung

für Gewindegröße M bis	M36
minimales Losbrechmoment	17 - 30 Nm
Herstellerbezeichnung	100M
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS05: Ätzwirkung
Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
Farbe	rot
Füllmenge	50 ml
geeignet für Einsatzbereich	Schraubensicherung
geeignet für Material	Metall
Temperatur Einsatzbereich	-60 - 140 °C
maximales Spaltmaß	0,1 mm
Chemische Basis	Dimethacrylate
Lagertemperatur	8 - 21 °C
Funktionsfestigkeit nach	3 h
Dynamische Viskosität	700 - 1000 mPas
Demontage	mit normalem Werkzeug
Festigkeitsklasse	mittelfest
Dichte	1,07 g/cm ³
Produktnamensattribut	50 ml
Produktart	Schraubensicherung

Zubehör

Peristaltische Handpumpe mit Dosiernadelset Eignung für
Gebindegröße 50 ml

083344 50